


스플리터 박스

ZDO6H050MSS0005H07

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC017

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 60 AC / < 75 DC

보호 클래스

II

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하

[A]

4

최대 전류 부하 합계

[A]

12

작동 조건

주변온도

[°C]

-15...80

보호등급

IP 67

기계적 데이터

재질

TPU

E11720



스플리터 박스

ZDO6H050MSS0005H07

모듈형 본체 재질	TPU
포트 스플리터 박스 수	6
커넥터 타입	M12

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
GN =	청색
GY =	녹색
PK =	회색
RD =	분홍색
WH =	적색
YE =	흰색
	황색