


E11738



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK120MSS0015H12



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 63 AC/DC
-----------	------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
-----------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

무게 [g]	2027
--------	------

크기 [mm]	26 x 26 x 85
---------	--------------

재질	PUR 흑색
----	--------

모듈형 본체 재질	PUR
-----------	-----

너트 재질	황동, 니켈도금함
-------	-----------

조임 토크 [Nm]	2
------------	---

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11738



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGK120MSS0015H12

전기적 연결


케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색