


E11739



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK120MSS0005H12



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 63 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	748,5
크기	[mm]	51 x 26 x 70
재질		PUR 흑색
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
조임 토크	[Nm]	2
비고		
포장당		1 갯수

E11739



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAK120MSS0005H12

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색