


E11741



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK120MSS0015H12



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 63 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...80

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

2055

크기

[mm]

51 x 26 x 70

재질

PUR 흑색

모듈형 본체 재질

PUR

너트 재질

황동, 니켈도금함

조임 토크

[Nm]

2

비고

포장당

1 갯수

E11741



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAK120MSS0015H12

전기적 연결


케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



코어 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색
GN = 녹색
GY = 회색
PK = 분홍색
RD = 적색
WH = 흰색
YE = 황색