


E11744



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK190MSS0015H19



어플리케이션

특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 63 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	8

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	3140,5
크기	[mm]	26 x 26 x 85
재질		PUR 흑색
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
조임 토크	[Nm]	2

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11744



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGK190MSS0015H19

전기적 연결

케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



E11744



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGK190MSS0015H19

연결부

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색