


Y 접속 케이블

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	0,173
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금합
씰링 재질		플라스틱
포트 스플리터 박스 수		2

비고

포장당	1 갺수
-----	------

Y 접속 케이블


YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명한 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플라스틱; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

