


E11840



전선 연결된 플러그

SSTGH040MSSFKSK



전기적 데이터

동작 전압 [M] < 250 AC/DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...60

보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 11,8

크기 [mm] 16 x 16 x 54

재질 PA 6.6

모듈형 본체 재질 PA 6.6

너트 재질 PA 6.6

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결

파고드는(접합시킬때) 기술: 0,14...0,34 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...6 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: PA 6.6



E11840



전선 연결된 플러그
SSTGH040MSSFKSK

연결부

