




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSN0025A05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
어플리케이션		폭발 위험영역 1
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
안전 매개변수		
최대 내부 정전용량	[nF]	1,9
최대 내부 유도용량	[µH]	14,75
기계적 데이터		
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
비고	폭발 위험영역 (ATEX)에서 소켓을 사용하는 경우 배선에 관한 특별한 요구사항이 있습니다. 해당 설치규정의 요구 사항은 사용자가 전적으로 책임을 져야합니다.	
포장당		1 갯수

E11843



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSN0025A05

전기적 연결

케이블: 25 m, PUR / PVC, 청색, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색