


E11856



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH080MSS0015K08

8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다.
센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).



어플리케이션		
특수성(시스템)		보호된 케이블
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
보호 클래스		III
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	976,3
크기	[mm]	15 x 15 x 43
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11856



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH080MSS0015K08

전기적 연결

케이블: 15 m, PUR, 흑색, Ø 6,6 mm, screen됨; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



연결부



DIN 47100을 준수한 색상

코어 색상 :

BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색
screen =	화면