


전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042VASFKPG



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
최대 전류 부하 합계 [A]	4; (...40 °C)

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
보호등급	IP 67; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	26,4
크기 [mm]	38 x 20 x 36
재질	PBT; PA 투명함
모듈형 본체 재질	PBT / PA, 투명함
너트 재질	스텐레스

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11863



전선연결이 가능한 소켓


SDOAH042VASFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PBT / PA, 투명함; 잠금: 스텐레스; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

