


E11917



어댑터 소켓
EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O 링



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 125 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	25,1
마운팅 스레드		M16
재질		아연 주조합 니켈도금함
모듈형 본체 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11917



어댑터 소켓


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

전기적 연결


케이블: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 아연 주조합, 니켈도금함



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
GN/YE = 청색
WH = 녹색/황색
 흰색