


E11963



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치	프리-휠링 (free-wheeling) 다이오드	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급	IP 67	
기계적 데이터		
무게	[g]	183,5
재질	TPU	
모듈형 본체 재질	TPU	
너트 재질	황동, 니켈도금함	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	나사	
	라벨링을 위한 패넌	

E11963



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

케이블: 3 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 황동에 니켈 도금

