


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSS0010K05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC549

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 AC / < 36 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	433,4
크기 [mm]	28 x 15 x 38
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 개수
-----	------

E11987



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH050MSS0010K05

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 1,0...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
GY = 회색
WH = 흰색