
E11991

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

AVDAA031PLS0010H03



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		yes; (VDR)
최대 전류 부하 합계	[A]	5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	491,5
크기	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
재질		PP; 플루오르 탄성고무 (FKM)
모듈형 본체 재질		PP / FPM
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수

E11991

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

AVDAA031PLS0010H03

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: PP / FPM



연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
GN/YE =	녹색/황색