




접속 케이블

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	할로젠 함유되지 않음
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치	yes; (VDR)

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

크기 [mm]	15 x 15 x 46,5
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

액세서리

구성 부품	나사 라벨링을 위한 패널
-------	------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------




접속 케이블

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 빛광선이 비춤; 3 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

