


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK120MSS0014B12

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65

기계적 데이터

크기	[mm]	51 x 26 x 58
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 14 m, PUR, 흑색, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M23, ㄱ자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함



E11016



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAK120MSS0014B12

연결부