
E11017

스플리터 박스

ZDO4H059MSS0005H11

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC016
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-15...80
보호등급		IP 67

E11017

스플리터 박스

ZDO4H059MSS0005H11


기계적 데이터		
재질	TPU	
모듈형 본체 재질	TPU	
포트 스플리터 박스 수	4	
커넥터 타입	M12	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm




E11017

스플리터 박스

ZDO4H059MSS0005H11

연결부



코어 색상 :

BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색