

E11019




스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0005H15

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: EBC020



어플리케이션

실리콘을 사용하지 않음 yes

전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC

보호 클래스 II

모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 4

최대 전류 부하 합계 [A] 12

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -15...80

보호등급 IP 67

E11019



스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0005H15

기계적 데이터		
재질	TPU	
포트 스플리터 박스 수	6	
커넥터 타입	M12	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	12 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
전기적 연결 - 슬롯		
커넥터: 6 x M12; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm		


E11019



스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0005H15

연결부



코어 색상 :

BN =

간색

BU =

청색

GN =

녹색

E11019

스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0005H15



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체품: EBC020