


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-15...80
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질	TPU
----	-----

E11020



스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0010H15

모듈형 본체 재질	TPU
포트 스플리터 박스 수	6
커넥터 타입	M12

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	12 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm




E11020

스플리터 박스

ZDO6H05DMSS0010H15



연결부



BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

코어 색상 :
갈색
청색
녹색
회색
분홍색
적색
흰색
황색