


# E11027



## 정전용량형 센서용 마운팅 어댑터

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



어플리케이션	
정격압력	[bar] 8
작동 조건	
주변온도	[°C] -25...80
기계적 데이터	
무게	[g] 83,7
크기	[mm] G 1 1/2 / L = 60
스레드 지정	G 1 1/2
재질	어댑터: POM
센서 접속	압착 적응 Ø 34 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1 1/2 외부 스레드
비고	
포장당	1 갯수