


E11034



정전용량형 센서용 마운팅 어댑터

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O 링 44 x 2 mm

어플리케이션

정격압력 [bar] 8

작동 조건

주변온도 [°C] -25...110

기계적 데이터

무게 [g] 114,6

크기 [mm] G 1 1/2 / L = 65

스레드 지정 G 1 1/2

재질 어댑터: PVDF; 가스킷 (gasket): EPDM

센서 접속 나사로 접속 M30 x 1,5 나사 내면홈

프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 1/2 외부 스레드

비고

포장당 1 갯수