


E11035



정전용량형 센서용 마운팅 어댑터
MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O 링 44 x 2 mm

어플리케이션

매체 온도	[°C]	-25...100
매체 온도 쇼트 타임	[°C]	-25...110
정격압력	[bar]	8

기계적 데이터

무게	[g]	79,2
크기	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
스레드 지정		G 1 1/4
재질		어댑터: POM; 가스킷 (gasket): EPDM
센서 접속		나사로 접속 M30 x 1,5 나사 내면홈
프로세스 커넥션		나사로 접속 G 1 1/4 외부 스레드

비고

포장당	1 갯수
-----	------