


E11043



전선연결이 가능한 소켓

SDOAL070PLSFKPG



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...100

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

43,7

크기

[mm]

59 x 29 x 38,5

재질

PBT

모듈형 본체 재질

PBT

너트 재질

PA

비고

포장당

1 갯수

E11043



전선연결이 가능한 소켓


SDOAL070PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Rd24, 7자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PA; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

