

# E11044




## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030ZDS0005E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11495

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



### 전기적 데이터

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 동작 전압 | [V] | < 60 AC/DC |
|-------|-----|------------|

### 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 68    |

### 기계적 데이터

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 크기        | [mm] | 10 x 10 x 33 |
| 재질        |      | PUR          |
| 모듈형 본체 재질 |      | PUR          |
| 너트 재질     |      | 아연 주조합       |

### 비고

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |
|-----|--|------|

# E11044



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030ZDS0005E03

### 전기적 연결


케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함



### 연결부



BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
                  청색