


E11045



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040ZDS0005E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결	
케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm ² (182 x Ø 0,05 mm)	

전기적 연결 - 소켓	
커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합	




E11045



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040ZDS0005E04

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색