


# E11050



## 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

AVDAA031--S0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
| 과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |

### 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...90 |
| 보호등급      | IP 67    |

### 기계적 데이터

|           |     |
|-----------|-----|
| 재질        | PUR |
| 모듈형 본체 재질 | PUR |

### 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|-------|--------|-------------|

### 액세서리

|       |                  |
|-------|------------------|
| 구성 부품 | 나사<br>라벨링을 위한 패널 |
|-------|------------------|

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# E11050



## 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블


AVDAA031--S0002A03

### 전기적 연결


케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 3자형; 성형체: PUR



### 연결부



BN =           코어 색상 :  
                  갈색  
BU =           청색  
GN/YE =       녹색/황색