


밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 24 AC/DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

재질

PUR

모듈형 본체 재질

PUR

너트 재질

황동, 니켈도금함

액세서리

구성 부품

나사

라벨링을 위한 패넌

비고

포장당

1 갯수




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VSTGH050MSS0003A03VDAA041--S

전기적 연결 - 소켓


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결

케이블: 3 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

