

E11058




전선연결이 가능한 소켓

SDOAH050MSSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11512

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 38 x 20 x 35

재질 PA

모듈형 본체 재질 PA

너트 재질 황동, 니켈도금함

비고

포장당 1 갯수

E11058



전선연결이 가능한 소켓


SDOAH050MSSFKPG

전기적 연결

터미널:

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

