

E11059




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG030--S0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10197

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 60 AC / < 75 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 65

기계적 데이터

크기 [mm] 26 x 8 x 16

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

비고

포장당 1 갯수

E11059



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG030--S0002A03


전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 쉽게 끼울 수 있는 전선 (Snap-in)

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 쉽게 끼울 수 있는 전선 (Snap-in)



연결부



코어 색상 :
BN = 갈색
BK = 흑색
BU = 청색