


## 접속 케이블

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

## 전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

## 기계적 데이터

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

## 디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

2 x LED, 황색

작동

1 x LED, 녹색

## 비고

포장당

1 갯수



## 접속 케이블

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

### 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



### 전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

### 연결부



코어 색상 :  
BK = 흑색  
BN = 갈색  
BU = 청색  
WH = 흰색

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

