


E11067



어댑터 소켓
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O 링



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	22,8
마운팅 스레드		PG 9
재질		아연 주조합
모듈형 본체 재질		아연 주조합
액세서리		
구성 부품		너트: 1 x PG9
비고		
포장당		1 갯수

E11067



어댑터 소켓


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

전기적 연결


케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 아연 주조함



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색