


Y 접속 케이블

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

포트 스플리터 박스 수

2

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

1 x LED, 적색

작동

1 x LED, 녹색

비고

포장당

1 갯수

Y 접속 케이블

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

