


E11076



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB050MSS0002E05



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 300 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...80
주변 온도 (이동)	[°C]	-5...80
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	137,7
크기	[mm]	26 x 26 x 49,9
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		아연 주조합
비고		
포장당		1 갯수

E11076



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB050MSS0002E05

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 흑색; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합



연결부

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
GN/YE =	청색
WH =	녹색/황색
	흰색