


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030VAS0010E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

크기 [mm]	17 x 10 x 26
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



E11090



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030VAS0010E03

연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색