

E11095




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030VAS0005E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11495

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67; (나사로 고정시킨 상태)

기계적 데이터

크기	[mm]	10 x 10 x 31
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11095



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030VAS0005E03

전기적 연결


케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)



연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
 청색