


E11096



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030VAS0010E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67; (나사로 고정시킨 상태)

기계적 데이터

크기 [mm]	10 x 10 x 31
재질	TPU
너트 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)




E11096



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030VAS0010E03

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색
BK = 흑색
BU = 청색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)