




접속 케이블

VDOAH040MSS00,6A03STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC016

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



E11110




접속 케이블

VDOAH040MSS00,6A03STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 0,6 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

