

E11112




전선연결이 가능한 소켓

SDOAH050MSSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11512

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------	-----	-------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	35 x 20 x 36
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11112



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH050MSSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 글랜드: PG 7

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

