

E11129




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030MSS0005X03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11239

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질		PBT; PA
모듈형 본체 재질		PBT / PA
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11129



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAF030MSS0005X03

전기적 연결


케이블: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 3자형; 코딩: A; 성형체: PBT / PA; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
 청색