


# E11143



## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH050MSS0010H05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



| 어플리케이션    |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| 특수성(시스템)  |      | 할로젠 함유되지 않음       |
| 전기적 데이터   |      |                   |
| 동작 전압     | [V]  | < 30 AC / < 36 DC |
| 작동 조건     |      |                   |
| 주변온도      | [°C] | -25...90          |
| 보호등급      |      | IP 67             |
| 기계적 데이터   |      |                   |
| 크기        | [mm] | 15 x 15 x 42      |
| 재질        |      | TPU               |
| 모듈형 본체 재질 |      | TPU               |
| 너트 재질     |      | 황동, 니켈도금함         |
| 비고        |      |                   |
| 포장당       |      | 1 갯수              |

# E11143



## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH050MSS0010H05

### 전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



### 연결부

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|      |         |
|------|---------|
|      | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색      |
| BN = | 갈색      |
| BU = | 청색      |
| GN = | 녹색      |
| WH = | 흰색      |
| YE = | 황색      |