


E11145



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH040PLSFKSK



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 45 AC / < 70 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	13,5
크기	[mm]	18 x 18 x 52
재질		PA 6.6
모듈형 본체 재질		PA 6.6
너트 재질		PA 6.6

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

파고드는(접합시킬때) 기술: 0,34...0,75 mm²; 심선 절연 : PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); 케이블 피복: Ø 4...7,5 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6; 잠금: PA 6.6



E11145



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH040PLSFKSK

연결부

