


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0010H04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------	---------------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 68

기계적 데이터

크기 [mm]	27 x 15 x 39
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11174



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0010H04

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색