


밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



어플리케이션		
어플리케이션		전기측량
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 67; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	99,4
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
액세서리		
구성 부품		나사 라벨링을 위한 패널
비고		
포장당		1 갯수

E11187



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

