




소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGG040--S0005A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65

기계적 데이터		
크기	[mm]	8 x 8 x 31
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU		
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU		




E11189



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGG040--S0005A03

연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색