


E11190



어댑터 플러그

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O 링



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 45 AC / < 70 DC
보호 클래스		III
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	11,6
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11190



어댑터 플러그

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색