




스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC050

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	6

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	81,6
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금함

E11216



스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


모듈형 본체 재질	PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수	4
커넥터 타입	M8

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고	
포장당	1 갯수


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함





스플리터 박스

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

연결부

