


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압	[M]	10...30 DC
보호 클래스		III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	2
최대 전류 부하 합계	[A]	6

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	85,8
재질		PBT-GF20; 황동 니켈도금합
모듈형 본체 재질		PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금합
포트 스플리터 박스 수		4

E11219



스플리터 박스

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

커넥터 타입	M8
--------	----

디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------


전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 연결부

커넥터: 1 x M16; 성형체: PBT-GF 20 / 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함





스플리터 박스

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

연결부

