

E11222



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF040VAS0025E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVT141

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11222



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF040VAS0025E04

전기적 연결

케이블: 25 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,6...0,7 Nm

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색