


E11228



Y 접속 케이블

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



| 어플리케이션 | |
|-----------|-------------------|
| 특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
| 전기적 데이터 | |
| 동작 전압 [M] | < 30 AC / < 36 DC |
| 작동 조건 | |
| 주변온도 [°C] | -25...80 |
| 보호등급 | IP 68 |
| 기계적 데이터 | |
| 무게 [g] | 63 |
| 재질 | PUR |
| 모듈형 본체 재질 | PUR |
| 너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
| 비고 | |
| 포장당 | 1 갯수 |

전기적 연결 - 소켓 A

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함




E11228



Y 접속 케이블

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

연결부



전기적 연결 - 플러그 B

케이블: 0,15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결 - 플러그 C

케이블: 0,15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

