


E11230



접속 케이블


VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 30 AC / < 36 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	331,8
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



E11230




접속 케이블

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

